

**Accessoires**  
**VG16 HQ K68 9-12SH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avec blueglobe®, Weidmüller a introduit un presse-étoupe de Pflitsch dans son portefeuille, qui se montre convaincant à la fois en matière de fiabilité et de fonctionnalité.

Une grande zone d'étanchéité allant de 1,5 à 77 mm est rendue possible grâce aux orifices d'entrée démontables avec seulement 11 presse-étoupes, aux joints à haute efficacité, à un excellent extracteur et au joint torique avec sillons de guidage en amont – ce sont les caractéristiques des presse-étoupes blueglobe® que Weidmüller propose en laiton et en acier inox.

Le cœur du presse-étoupe blueglobe® est l'insert étanche sphérique qui presse modérément le câble, sur une grande zone. Ceci empêche de manière permanente l'effet d'entaille, qui est fréquent dans les systèmes en lamelle.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type       | VG16 HQ K68 9-12SH                                                        |
| Référence  | <a href="#">1045530000</a>                                                |
| Version    | Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Raccord à vis, Polyamide 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248779437                                                             |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                                                                |

## Accessoires

### VG16 HQ K68 9-12SH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 12,26 g |
|-----------|---------|

### Températures

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Température limite | -40 °C ... 130 °C |
|--------------------|-------------------|

### Caractéristiques générales

|                         |       |                         |             |
|-------------------------|-------|-------------------------|-------------|
| Couple de serrage, max. | 6 Nm  | Degré de protection     | IP68        |
| Diamètre de câble, max. | 12 mm | Diamètre de câble, min. | 9 mm        |
| Filetage (intérieur)    | PG 16 | Matériau                | Polyamide 6 |
| Matériau du joint       | TPE   | Presse-étoupes          | PG 16       |
| Taille                  | HQ    | Taille de clé           | 30 mm       |

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000441    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

### Agréments

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                    |                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                   |