


**Série W**  
**WQV 70/95/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit****Klippon® Connect avec technologie de  
raccordement à étrier**

La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type       | WQV 70/95/2                                                          |
| Référence  | <a href="#">1063500000</a>                                           |
| Version    | Série W, Connexion transversale®, pour bornes,<br>Nombre de pôles: 2 |
| GTIN (EAN) | 4008190028329                                                        |
| Cdt.       | 5 pièce(s)                                                           |

**Série W**  
**WQV 70/95/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 10 mm   | Largeur (pouces)    | 0,394 inch |
| Hauteur    | 37 mm   | Hauteur (pouces)    | 1,457 inch |
| Profondeur | 61,6 mm | Profondeur (pouces) | 2,425 inch |
| Poids net  | 101,6 g |                     |            |

**Températures**

|                               |               |                               |       |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| Température de stockage, max. | 40 °C         | Température de stockage, min. | 10 °C |
| Température de stockage       | 10 °C...40 °C |                               |       |

**Autres caractéristiques techniques**

|                        |                |                  |       |
|------------------------|----------------|------------------|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de fixation | Vissé |
|------------------------|----------------|------------------|-------|

**Caractéristiques des matériaux**

|          |              |         |             |
|----------|--------------|---------|-------------|
| Matériau | Cuivre étamé | Couleur | gris argent |
|----------|--------------|---------|-------------|

**Caractéristiques du système**

|         |             |                                            |          |
|---------|-------------|--------------------------------------------|----------|
| Version | pour bornes | Couple de serrage (connecteur transversal) | 2...3 Nm |
|---------|-------------|--------------------------------------------|----------|

**Caractéristiques nominales**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Courant nominal | 232 A |
|-----------------|-------|

**Connexions transversales**

|                                     |       |                              |                         |
|-------------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------|
| Courant nominal 2 pôles             | 232 A | Courant nominal multipolaire | 192 A                   |
| Nombre des blocs de jonction pontés | 2     | Type                         | Connexion transversale® |

**Dimensions**

|               |       |
|---------------|-------|
| Pas en mm (P) | 27 mm |
|---------------|-------|

**Raccordement (raccordement nominal)**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Couple de serrage, max. | 3 Nm |
|-------------------------|------|

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Fiche de données****Série W**  
**WQV 70/95/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>      |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                     |