

Série P
BZT PRV16 BL 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Multiplexage DCS**

Nos blocs de jonction PRV innovants pour multiplexage DCS avec raccordement PUSH IN et nos terminaux de multiplexage DCS avec raccordement à vis (WMF) permettent non seulement un gain d'espace dans l'armoire, mais aussi une transmission plus efficace des signaux dans les systèmes de commande de processus.

Informations générales de commande

Type	BZT PRV16 BL 35X7.5
Référence	1267940000
Version	Série P, Support de repère, bleu, Nombre d'étages: 16, TS 35 x 7.5
GTIN (EAN)	4032248112838
Cdt.	20 pièce(s)

Série P
BZT PRV16 BL 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	10,2 mm	Largeur (pouces)	0,402 inch
Hauteur	225 mm	Hauteur (pouces)	8,858 inch
Profondeur	105,9 mm	Profondeur (pouces)	4,169 inch
Poids net	50,7 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	125 °C		

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Polycarbonate	Couleur	bleu
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	pour rails profilés	Nombre d'étages	16
Nombre de points de contact par étage	2	Rail	TS 35 x 7.5

Raccordement (raccordement nominal)

Nombre de raccords	32
--------------------	----

Classifications

ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
eClass 6.2	27-14-11-35	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP