

**Série SAK**  
**Q 4 DLI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Illustration du produit****Câblage du signal**

Sur mesure et particulièrement compact : avec nos blocs de jonction capteurs-actionneurs AIO, vous profitez d'une solution optimisée selon l'application pour le câblage du signal. Nous vous proposons aussi d'autres blocs de jonction avec une technologie de raccordement à ressort et vis pour le câblage du signal.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | Q 4 DLI                                                                                        |
| Référence  | <a href="#">1312700000</a>                                                                     |
| Version    | Série SAK, Connexion transversale®, pour connexions transversales ouvertes, Nombre de pôles: 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190162122                                                                                  |
| Cdt.       | 50 pièce(s)                                                                                    |

**Série SAK**  
**Q 4 DLI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 23,3 mm | Largeur (pouces)    | 0,917 inch |
| Hauteur    | 4 mm    | Hauteur (pouces)    | 0,157 inch |
| Profondeur | 8 mm    | Profondeur (pouces) | 0,315 inch |
| Poids net  | 2,747 g |                     |            |

**Températures**

|                               |               |                               |       |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| Température de stockage, max. | 40 °C         | Température de stockage, min. | 10 °C |
| Température de stockage       | 10 °C...40 °C |                               |       |

**Autres caractéristiques techniques**

|                                        |                |                  |       |
|----------------------------------------|----------------|------------------|-------|
| Instruction de montage                 | Montage direct | Type de fixation | Vissé |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non            |                  |       |

**Caractéristiques des matériaux**

|          |      |         |      |
|----------|------|---------|------|
| Matériau | CuSn | Couleur | gris |
|----------|------|---------|------|

**Caractéristiques du système**

|         |                                        |                                            |              |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Version | pour connexions transversales ouvertes | Couple de serrage (connecteur transversal) | 0.4...0.8 Nm |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|

**Caractéristiques nominales**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Courant nominal | 24 A |
|-----------------|------|

**Dimensions**

|               |        |
|---------------|--------|
| Pas en mm (P) | 6,1 mm |
|---------------|--------|

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>      |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                     |