

GH 10P PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les boîtiers FieldPower®, extrêmement robustes, sont conformes à la plus haute classe d'inflammabilité UL 5VA.

- Le module de rail profilé « TS 35 PT6 » et l'unité de contact PT6 sont faciles à enclipser.
- Les joints rabattables permettent d'employer également des câbles de connecteurs préconfectionnés.
- La version avec couvercle haut permet l'installation de l'appareil. Pour les joints de câbles, consultez les accessoires.

Informations générales de commande

Type	GH 10P PT6
Référence	1121980000
GTIN (EAN)	4032248903023
Cdt.	10 pièce(s)

GH 10P PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	181 mm	Longueur (pouces)	7,126 inch
Largeur	192 mm	Largeur (pouces)	7,559 inch
Hauteur	42 mm	Hauteur (pouces)	1,654 inch
Poids net	399,5 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	85 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de stockage, max.	85 °C	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C	Température de stockage	-40 °C...85 °C

Agréments

Institut (UL)



Certificat N° (UL)

E256877

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP65, fermé	Halogène	Non
Matériau isolant	Polycarbonate, GF 10	Silicone	Non
Couleur	noir	Classe d'inflammabilité selon UL 94	5VA
Couple des vis du couvercle	2 Nm	Fixation du coffret	Pattes de fixation

Classifications

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	35-03-01-11
eClass 7.1	35-03-01-11	eClass 8.1	35-03-01-11
eClass 9.0	27-18-01-90	eClass 9.1	27-18-92-90

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[FieldPower](#)

Données techniques

[WSCAD](#)