

**CableLine**  
**CLI C 02-3 GE/SW D CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm<sup>2</sup> à 70 mm<sup>2</sup> peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

**Informations générales de commande**

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Type       | CLI C 02-3 GE/SW D CD                                                  |
| Référence  | <a href="#">1568241643</a>                                             |
| Version    | CableLine, Repères de fils et de câbles, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190120191                                                          |
| Cdt.       | 500 pièce(s)                                                           |

**CableLine**  
**CLI C 02-3 GE/SW D CD**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 3,4 mm  | Largeur (pouces)    | 0,134 inch |
| Hauteur    | 3 mm    | Hauteur (pouces)    | 0,118 inch |
| Profondeur | 3,5 mm  | Profondeur (pouces) | 0,138 inch |
| Poids net  | 0,064 g |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                                         |                           |                                     |             |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Caractères imprimés                     | Lettres, grandes          | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0         |
| Couleur                                 | jaune                     | Couleur d'impression                | noir        |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4                         | Diamètre de l'isolant, max.         | 3 mm        |
| Halogène                                | Oui                       | Impression                          | D           |
| Industries recommandées                 | Process, Machines         | Largeur                             | 3,4 mm      |
| Matériau                                | PVC, souple, sans cadmium | Orientation de l'impression         | horizontal  |
| Procédé d'impression                    | marqué à chaud            | Type d'impression                   | Standard    |
| Version                                 | CD                        | plage de température d'utilisation  | -30...80 °C |

**Repères de fils et de câbles**

|                                             |                     |                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 1,3 - 3 mm          | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 3 mm                |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 1,3 mm              | Halogène                                    | Oui                 |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Données techniques                   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Notification de modification produit | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

### **CableLine** **CLI C 02-3 GE/SW D CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



Figure similaire