RIDERSERIES RCI
SRC-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit



Dans un environnement industriel, les travaux de maintenance doivent être rapides, simples et fiables. Si des composants sont remplacés, des contacts de relais pliés entraînent souvent des erreurs difficiles à localiser. Puisque la manipulation des composants joue un rôle de plus en plus important, les relais DRI disposent de contacts mâles particulièrement stables, pour un montage rapide et sûr. Le levier de forçage avec verrouillage en fin de course peut être manié sans outil. Un affichage d'état avec LED, particulièrement visible, permet également de connaître l'état à tout moment. Que ce soit pendant l'installation de l'armoire ou lors des interventions de maintenance ultérieures, dans le secteur des machines et appareillages industriels, les relais DRI constituent les éléments de couplage optimaux pour les espaces exigus.

Informations générales de commande

Type	SRC-I QV S
Référence	1132070000
Version	RIDERSERIES RCI, Connexion transversale@
GTIN (EAN)	4032248912087
Cdt.	10 pièce(s)

RIDERSERIES RCI
SRC-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	6,6 g

Températures

Température de fonctionnement , max.	85 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de stockage, max.	85 °C	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C	Température de stockage	-40 °C...85 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Caractéristiques de la connexion transversale

Courant nominal	12 A	Isolation	Oui
Protection au toucher	Oui	Couleur	blanc
Nombre des blocs de jonction pontés	8	Pas en mm (P)	15,2 mm
Version	peut être coupé à dimension		

Caractéristiques générales

Version	peut être coupé à dimension	Couleur	blanc

Caractéristiques de raccordement

Pas en mm (P)	15,2 mm

Classifications

ETIM 4.0	EC000489	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

Agréments

Agréments	EAC
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP


Date de création 4 juin 2019 20:20:13 CEST

RIDERSERIES RCI
SRC-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Dessins

Exemple d'utilisation



Brancher les connexions transversales dans les raccordements de câbles

Exemple d'utilisation



Ponts de connexions transversales sur la même connexion de l'embase voisine