RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit



Vous avez des attentes exigeantes concernant les combinaisons de relais en
environnement industriel ? Nos modules de relais de la série D-SERIES ont été
spécialement conçus pour les applications industrielles complexes.
Let's connect.
Dans de nombreuses applications industrielles, des tensions entre 110 et 220 V
sont utilisées pour commander les actionneurs. Avec des courants de charge supérieurs à 100 mA,
ces tensions élevées produisent des arcs qui causent des usures importantes sur les
contacts de relais.
Nous avons conçu nos modules de relais de la série D-SERIES pour qu'ils soient adaptés à un usage universel dans une large gamme d'applications industrielles. Elles sont plus fiables
que les solutions conventionnelles, ce qui minimise les frais de maintenance et
de remplacement.
Grâce aux contacts montés en série, aux aimants de soufflage intégrés et aux contacts
à faible usure, les arcs électriques sont efficacement supprimés avec les produits D-SERIES - se traduisant par une durée de vie sensiblement plus longue.

Informations générales de commande

Type	SCM-I QV S
Référence	1132080000
Version	RIDERSERIES RCM, Connexion transversale@
GTIN (EAN)	4032248912193
Cdt.	10 pièce(s)

RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	6,7 g

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-45 °C
Température de stockage, max.	85 °C	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-45 °C...70 °C	Température de stockage	-40 °C...85 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Caractéristiques de la connexion transversale

Courant nominal	12 A	Isolation	Oui
Protection au toucher	Oui	Couleur	blanc
Nombre des blocs de jonction pontés	6	Pas en mm (P)	27 mm
Version	peut être coupé à dimension		

Caractéristiques générales

Version	peut être coupé à dimension	Couleur	blanc

Caractéristiques de raccordement

Pas en mm (P)	27 mm

Classifications

ETIM 4.0	EC000489	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

Agréments

Agréments	EAC
ROHS	Conforme

Téléchargements


Brochure/Catalogue	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Dessins

Exemple d'utilisation



Brancher les connexions transversales dans les raccordements de câbles

Exemple d'utilisation



Ponts de connexions transversales sur la même connexion de l'embase voisine