

VG K (presse-étoupe plastique standard) VG 16-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Presse-étoupes présentant l'indice de protection élevé IP 68.

Informations générales de commande

Type	VG 16-K68
Référence	1569010000
Version	VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
GTIN (EAN)	4008190004460
Cdt.	50 pièce(s)

VG K (presse-étoupe plastique standard)
VG 16-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Longueur	41 mm	Longueur (pouces)	1,614 inch
Poids net	12,4 g		

Caractéristiques générales

Bague d'étanchéité	CR	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couple raccord, max.	4,5 Nm	Couple raccord, min.	2,5 Nm
Couple écrou borgne, max.	6 Nm	Couple écrou borgne, min.	5 Nm
Degré de protection	IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)	Degré de protection avec GWDR	IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)
Diamètre du câble extérieur, max.	14 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	10 mm
Filetage (extérieur)	PG 16	Longueur du filetage	10 mm
Matériau	Polyamide 6	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C	Presse-étoupes	PG
Taille de clé 1	27 mm		

Classifications

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Agréments

Agréments


 ROHS Conforme
Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP