

VG K (presse-étoupe plastique standard) VG 36-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Presse-étoupes présentant l'indice de protection élevé IP 68.

Informations générales de commande

Type	VG 36-K68
Référence	1569040000
Version	VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
GTIN (EAN)	4008190024833
Cdt.	10 pièce(s)

VG K (presse-étoupe plastique standard) VG 36-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	64,5 mm	Longueur (pouces)	2,539 inch
Poids net	66,4 g		

Caractéristiques générales

Bague d'étanchéité	CR	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couple raccord, max.	12,5 Nm	Couple raccord, min.	9,5 Nm
Couple écrou borgne, max.	15,5 Nm	Couple écrou borgne, min.	14,5 Nm
Degré de protection	IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)	Degré de protection avec GWDR	IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)
Diamètre du câble extérieur, max.	32 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	22 mm
Filetage (extérieur)	PG 36	Longueur du filetage	13 mm
Matériau	Polyamide 6	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C	Presse-étoupes	PG
Taille de clé 1	53 mm		

Classifications

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP