

**Série P**  
**BZT PRV4 SW 35X7.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit****Multiplexage DCS**

Nos blocs de jonction PRV innovants pour multiplexage DCS avec raccordement PUSH IN et nos terminaux de multiplexage DCS avec raccordement à vis (WMF) permettent non seulement un gain d'espace dans l'armoire, mais aussi une transmission plus efficace des signaux dans les systèmes de commande de processus.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type       | BZT PRV4 SW 35X7.5                                                |
| Référence  | <a href="#">1173600000</a>                                        |
| Version    | Série P, Support de repère, noir, Nombre d'étages: 4, TS 35 x 7.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248966226                                                     |
| Cdt.       | 20 pièce(s)                                                       |

**Série P**  
**BZT PRV4 SW 35X7.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 10,2 mm | Largeur (pouces)    | 0,402 inch |
| Hauteur    | 70 mm   | Hauteur (pouces)    | 2,756 inch |
| Profondeur | 47 mm   | Profondeur (pouces) | 1,85 inch  |
| Poids net  | 12,7 g  |                     |            |

**Températures**

|                                            |               |                                            |        |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------|
| Température de stockage, max.              | 40 °C         | Température de stockage, min.              | 10 °C  |
| Température de stockage                    | 10 °C...40 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 125 °C        |                                            |        |

**Caractéristiques des matériaux**

|                                     |               |         |      |
|-------------------------------------|---------------|---------|------|
| Matériau                            | Polycarbonate | Couleur | noir |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0           |         |      |

**Caractéristiques du système**

|                                       |                     |                 |             |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Version                               | pour rails profilés | Nombre d'étages | 4           |
| Nombre de points de contact par étage | 2                   | Rail            | TS 35 x 7.5 |

**Raccordement (raccordement nominal)**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nombre de raccords | 8 |
|--------------------|---|

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000761    | ETIM 4.0   | EC000761    |
| ETIM 5.0   | EC000761    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-20 | eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>      |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                     |