

**Accessoires  
ZQV 4/3 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit****Raccordement avec technologie de raccordement  
à ressort**

La technologie de raccordement à ressort est un système de contact universel pour tous les types courants de raccordement de conducteur. Grâce à son exceptionnel niveau de souplesse, la ressort représente une alternative rentable de raccordement.

**Informations générales de commande**

| Type       | ZQV 4/3 GE                                 |
|------------|--------------------------------------------|
| Référence  | <a href="#">1608960000</a>                 |
| Version    | Accessoires, Connexion transversale®, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263232                              |
| Cdt.       | 60 pièce(s)                                |

**Accessoires**  
**ZQV 4/3 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 2,8 mm  | Largeur (pouces)    | 0,11 inch  |
| Hauteur    | 16,6 mm | Hauteur (pouces)    | 0,654 inch |
| Profondeur | 31,6 mm | Profondeur (pouces) | 1,244 inch |
| Poids net  | 2,478 g |                     |            |

**Températures**

|                                            |               |                                            |        |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------|
| Température de stockage, max.              | 40 °C         | Température de stockage, min.              | 10 °C  |
| Température de stockage                    | 10 °C...40 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -60 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C        |                                            |        |

**Autres caractéristiques techniques**

|                                        |                |                  |         |
|----------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| Instruction de montage                 | Montage direct | Type de fixation | enfiché |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Oui            |                  |         |

**Caractéristiques des matériaux**

|                                     |       |         |       |
|-------------------------------------|-------|---------|-------|
| Matériau                            | Wemid | Couleur | jaune |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   |         |       |

**Caractéristiques du système**

|         |             |
|---------|-------------|
| Version | pour bornes |
|---------|-------------|

**Caractéristiques nominales**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Courant nominal | 32 A |
|-----------------|------|

**Dimensions**

|               |        |
|---------------|--------|
| Pas en mm (P) | 6,1 mm |
|---------------|--------|

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue        | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                         |
| Documentation utilisateur | <a href="#">Operating instructions_ZDU1.5-ZDU35_ZQV.pdf</a> |
| Données techniques        | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                    |
| Données techniques        | <a href="#">STEP</a>                                        |

Date de création 4 juin 2019 23:00:56 CEST