

Accessoires
VGM40/1-MS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avec blueglobe®, Weidmüller a introduit un presse-étoupe de Pflitsch dans son portefeuille, qui se montre convaincant à la fois en matière de fiabilité et de fonctionnalité.

Une grande zone d'étanchéité allant de 1,5 à 77 mm est rendue possible grâce aux orifices d'entrée démontables avec seulement 11 presse-étoupes, aux joints à haute efficacité, à un excellent extracteur et au joint torique avec sillons de guidage en amont – ce sont les caractéristiques des presse-étoupes blueglobe® que Weidmüller propose en laiton et en acier inox.

Le cœur du presse-étoupe blueglobe® est l'insert étanche sphérique qui presse modérément le câble, sur une grande zone. Ceci empêche de manière permanente l'effet d'entaille, qui est fréquent dans les systèmes en lamelle.

Informations générales de commande

Type	VGM40/1-MS68 20-32 BG
Référence	1205890000
Version	Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Raccord à vis, Laiton, nickelé
GTIN (EAN)	4032248987818
Cdt.	10 pièce(s)

Accessoires

VGM40/1-MS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	82 mm	Longueur (pouces)	3,228 inch
Poids net	340 g		

Températures

Température limite	-40 °C ... 130 °C
--------------------	-------------------

Caractéristiques générales

Couple de serrage, max.	20 Nm	Degré de protection	IP68
Diamètre de câble, max.	32 mm	Diamètre de câble, min.	20 mm
Filetage (extérieur)	M 40	Joint torique	NBR
Longueur du filetage	8 mm	Matériau	Laiton, nickelé
Matériau du joint	T80s	Presse-étoupes	M 40
Taille de clé	45 mm	Type de joint	Bague en caoutchouc

Classifications

ETIM 5.0	EC002625	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Données techniques	EPLAN
Données techniques	STEP