

**CableLine**  
**CLI C 2-4 VI/WS 7 CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm<sup>2</sup> à 70 mm<sup>2</sup> peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

**Informations générales de commande**

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type       | CLI C 2-4 VI/WS 7 CD                                                 |
| Référence  | <a href="#">1568261524</a>                                           |
| Version    | CableLine, Repères de fils et de câbles, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, violet |
| GTIN (EAN) | 4008190916251                                                        |
| Cdt.       | 250 pièce(s)                                                         |

**CableLine**  
**CLI C 2-4 VI/WS 7 CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 7 mm    | Largeur (pouces)    | 0,276 inch |
| Hauteur    | 4 mm    | Hauteur (pouces)    | 0,157 inch |
| Profondeur | 8 mm    | Profondeur (pouces) | 0,315 inch |
| Poids net  | 0,214 g |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                                         |                           |                                     |             |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Caractères imprimés                     | Nombres                   | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0         |
| Couleur                                 | violet                    | Couleur d'impression                | blanc       |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 7                         | Diamètre de l'isolation, max.       | 10 mm       |
| Halogène                                | Oui                       | Impression                          | 7           |
| Industries recommandées                 | Process, Machines         | Largeur                             | 7 mm        |
| Matériau                                | PVC, souple, sans cadmium | Orientation de l'impression         | horizontal  |
| Procédé d'impression                    | marqué à chaud            | Type d'impression                   | Standard    |
| Version                                 | CD                        | plage de température d'utilisation  | -30...80 °C |

**Repères de fils et de câbles**

|                                             |                    |                                             |                     |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 4 - 10 mm          | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 10 mm               |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 4 mm               | Halogène                                    | Oui                 |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 16 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Données techniques                   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Notification de modification produit | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |