

**Série W**  
**WAD WDU1.5/BLZ/BLA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit****Klippon® Connect avec technologie de  
raccordement à étrier**

La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

**Informations générales de commande**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Type       | WAD WDU1.5/BLZ/BLA          |
| Référence  | <a href="#">1577400000</a>  |
| Version    | Série W, Protection, x 9.48 |
| GTIN (EAN) | 4008190112165               |
| Cdt.       | 20 pièce(s)                 |

## Série W

### WAD WDU1.5/BLZ/BLA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|            |          |                     |            |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Largeur    | 9,48 mm  | Largeur (pouces)    | 0,373 inch |
| Hauteur    | 12,75 mm | Hauteur (pouces)    | 0,502 inch |
| Profondeur | 8,85 mm  | Profondeur (pouces) | 0,348 inch |
| Poids net  | 0,525 g  |                     |            |

### Températures

|                                            |               |                                            |        |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------|
| Température de stockage, max.              | 40 °C         | Température de stockage, min.              | 10 °C  |
| Température de stockage                    | 10 °C...40 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 120 °C        |                                            |        |

### Autres caractéristiques techniques

|                                        |                |                  |       |
|----------------------------------------|----------------|------------------|-------|
| Instruction de montage                 | Montage direct | Type de fixation | monté |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non            |                  |       |

### Caractéristiques des matériaux

|                                     |       |         |             |
|-------------------------------------|-------|---------|-------------|
| Matériau                            | Wemid | Couleur | Beige foncé |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   |         |             |

### Caractéristiques du système

|         |             |
|---------|-------------|
| Version | pour bornes |
|---------|-------------|

### Dimensions

|               |        |
|---------------|--------|
| Pas en mm (P) | 4,5 mm |
|---------------|--------|

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000886    | ETIM 4.0   | EC000886    |
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-11-33 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-33 | eClass 8.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-92 | eClass 9.1 | 27-14-11-92 |

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                 |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                        |
| Données techniques | <a href="#">18502_WAD_WDU1.5-BL_DXF.dxf</a><br><a href="#">STEP</a> |