

**Accessoires**  
**ZQV 35/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit****Raccordement avec technologie de raccordement à ressort**

La technologie de raccordement à ressort est un système de contact universel pour tous les types courants de raccordement de conducteur. Grâce à son exceptionnel niveau de souplesse, la ressort représente une alternative rentable de raccordement.

**Informations générales de commande**

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Type       | ZQV 35/2                                    |
| Référence  | <a href="#">1739700000</a>                  |
| Version    | Accessoires, Connexion transversale®, 125 A |
| GTIN (EAN) | 4008190957155                               |
| Cdt.       | 10 pièce(s)                                 |

## Accessoires

### ZQV 35/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 6 mm    | Largeur (pouces)    | 0,236 inch |
| Hauteur    | 25 mm   | Hauteur (pouces)    | 0,984 inch |
| Profondeur | 43,4 mm | Profondeur (pouces) | 1,709 inch |
| Poids net  | 17,2 g  |                     |            |

### Températures

|                                            |               |                                            |        |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------|
| Température de stockage, max.              | 40 °C         | Température de stockage, min.              | 10 °C  |
| Température de stockage                    | 10 °C...40 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -60 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C        |                                            |        |

### Autres caractéristiques techniques

|                        |                |                  |         |
|------------------------|----------------|------------------|---------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de fixation | enfiché |
|------------------------|----------------|------------------|---------|

### Caractéristiques des matériaux

|                                     |       |         |       |
|-------------------------------------|-------|---------|-------|
| Matériau                            | Wemid | Couleur | jaune |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   |         |       |

### Caractéristiques du système

|         |             |
|---------|-------------|
| Version | pour bornes |
|---------|-------------|

### Caractéristiques nominales

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Courant nominal | 125 A |
|-----------------|-------|

### Dimensions

|               |       |
|---------------|-------|
| Pas en mm (P) | 16 mm |
|---------------|-------|

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue        | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                         |
| Documentation utilisateur | <a href="#">Operating instructions_ZDU1.5-ZDU35_ZQV.pdf</a> |
| Données techniques        | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                    |
| Données techniques        | <a href="#">STEP</a>                                        |