

KSW
KSW 4 8/5,08 1-8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les bandes de repérage KSW sont utilisées pour identifier les connecteurs débrochables multipolaires de circuit imprimé. Les utilisateurs peuvent les imprimer individuellement - en choisissant librement le pas.

- Marquage résistant aux frottements
- Largeurs de bande 2,5 mm et 4 mm
- Coller - terminé
- Adhérence optimale
- Sans PVC

Informations générales de commande

Type	KSW 4 8/5,08 1-8
Référence	1630200001
Version	KSW, Terminal marker, 4 x 40.6 mm, Pas en mm (P): 5.08 Weidmueller, blanc
GTIN (EAN)	4008190246266
Cdt.	10 pièce(s)
imprimante compatible	2430920000 2448870000

KSW
KSW 4 8/5,08 1-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	40,6 mm	Largeur (pouces)	1,598 inch
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0,157 inch
Poids net	0,78 g		

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate	Application / fabricant	Weidmueller
Caractères imprimés	Nombres	Couleur	blanc
Couleur d'impression	noir	Couleur du matériau selon code couleurs	9
Impression	1 - 8	Largeur	40,6 mm
Matériau	Polyester, sans PVC	Nombre par feuille	20
Orientation de l'impression	horizontal	Procédé d'impression	Transfer thermique
Type d'impression	Standard	Version	autoadhésif
plage de température d'utilisation	150 °C		

Classifications

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 5.1	27-14-11-37
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-11-37
eClass 9.1	27-14-11-37		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD