

**LaserMark  
LM WO 15/70 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de câbles LM WriteOn sur feuilles DIN A4 s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Repérage simple et rapide avec une imprimante laser DIN A4 ou un stylo STI

**Informations générales de commande**

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type       | LM WO 15/70 WS                                                            |
| Référence  | <a href="#">1759871044</a>                                                |
| Version    | LaserMark, Repères de fils et de câbles, 8.2 - 14.3 mm, 15 x 70 mm, blanc |
| GTIN (EAN) | 4032248026951                                                             |
| Cdt.       | 10 pièce(s)                                                               |

**LaserMark  
LM WO 15/70 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |          |                     |            |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Largeur    | 70 mm    | Largeur (pouces)    | 2,756 inch |
| Hauteur    | 15 mm    | Hauteur (pouces)    | 0,591 inch |
| Profondeur | 0,025 mm | Profondeur (pouces) | 0,001 inch |
| Poids net  | 10,4 g   |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                                    |                |                                           |             |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------|
| Adhésif                            | Acrylate       | Classe d'inflammabilité selon UL 94       | V-0         |
| Couleur                            | blanc          | Couleur du matériau selon code couleurs   | 9           |
| Halogène                           | Non            | Largeur                                   | 70 mm       |
| Matériau                           | Film polyester | Nombre de repérages par unité d'emballage | 520         |
| Nombre par feuille                 | 52             | Taille de plage de repérage               | 15 x 30 mm  |
| Type d'impression                  | vierge         | Version                                   | autoadhésif |
| plage de température d'utilisation | -40...150 °C   |                                           |             |

**Repères de fils et de câbles**

|                                             |               |                                             |         |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 8.2 - 14.3 mm | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 14,3 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 8,2 mm        | Halogène                                    | Non     |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 50 mm²        | Section de raccordement du conducteur, min. | 16 mm²  |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                           |
| Logiciel           | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**Fiche de données**

**LaserMark**  
**LM WO 15/70 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**