

**Série W**  
**WQV 16N/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit****Klippon® Connect avec technologie de  
raccordement à étrier**

La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

**Informations générales de commande**

| Type       | WQV 16N/2                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Référence  | <a href="#">1636560000</a>                                           |
| Version    | Série W, Connexion transversale®, pour bornes,<br>Nombre de pôles: 2 |
| GTIN (EAN) | 4008190272852                                                        |
| Cdt.       | 50 pièce(s)                                                          |

**Série W**  
**WQV 16N/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 7,6 mm  | Largeur (pouces)    | 0,299 inch |
| Hauteur    | 19,8 mm | Hauteur (pouces)    | 0,78 inch  |
| Profondeur | 18 mm   | Profondeur (pouces) | 0,709 inch |
| Poids net  | 3,94 g  |                     |            |

**Températures**

|                                            |               |                                            |        |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------|
| Température de stockage, max.              | 40 °C         | Température de stockage, min.              | 10 °C  |
| Température de stockage                    | 10 °C...40 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 100 °C        |                                            |        |

**Autres caractéristiques techniques**

|                        |                |                  |       |
|------------------------|----------------|------------------|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de fixation | Vissé |
|------------------------|----------------|------------------|-------|

**Caractéristiques des matériaux**

|                                     |       |         |       |
|-------------------------------------|-------|---------|-------|
| Matériau                            | PA 66 | Couleur | jaune |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2   |         |       |

**Caractéristiques du système**

|         |             |                                            |              |
|---------|-------------|--------------------------------------------|--------------|
| Version | pour bornes | Couple de serrage (connecteur transversal) | 1,2...2,4 Nm |
|---------|-------------|--------------------------------------------|--------------|

**Caractéristiques nominales**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Courant nominal | 76 A |
|-----------------|------|

**Connexions transversales**

|                                     |                         |                                            |              |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Courant nominal 2 pôles             | 101 A                   | Courant nominal multipolaire               | 76 A         |
| Nombre des blocs de jonction pontés | 2                       | Plage de couple de serrage vis de fixation | 1,2...2,4 Nm |
| Type                                | Connexion transversale@ |                                            |              |

**Dimensions**

|                                             |      |               |         |
|---------------------------------------------|------|---------------|---------|
| Dimensions de filetage métrique, extérieure | 3 mm | Pas en mm (P) | 11,9 mm |
|---------------------------------------------|------|---------------|---------|

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Série W WQV 16N/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue        | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>      |
| Documentation utilisateur | <a href="#">Beipackzettel_WQV.pdf</a>    |
| Données techniques        | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Données techniques        | <a href="#">STEP</a>                     |