


**Série Z**  
**ZDU 2.5-2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit****Raccordement avec technologie de raccordement à ressort**

La technologie de raccordement à ressort est un système de contact universel pour tous les types courants de raccordement de conducteur. Grâce à son exceptionnel niveau de souplesse, la ressort représente une alternative rentable de raccordement.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | ZDU 2.5-2                                                                    |
| Référence  | <a href="#">1772060000</a>                                                   |
| Version    | Borne traversante, Raccordement à ressort, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige foncé |
| GTIN (EAN) | 4032248128709                                                                |
| Cdt.       | 100 pièce(s)                                                                 |

**Série Z**  
**ZDU 2.5-2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|                                |         |                     |            |
|--------------------------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur                        | 5,1 mm  | Largeur (pouces)    | 0,201 inch |
| Hauteur                        | 50,5 mm | Hauteur (pouces)    | 1,988 inch |
| Profondeur                     | 43 mm   | Profondeur (pouces) | 1,693 inch |
| Profondeur, y compris rail DIN | 44 mm   | Poids net           | 5,415 g    |

**Températures**

|                                            |                                                                                                                     |                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| Température de stockage, max.              | 40 °C                                                                                                               | Température de stockage, min.              | 10 °C         |
| plage de température d'utilisation         | Plage de température d'utilisation, voir le certificat CE d'essai de prototype / le certificat de conformité Ex IEC | Température de stockage                    | 10 °C...40 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C                                                                                                              | Température d'utilisation permanente, max. | 120 °C        |

**Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX**

|                                              |                                                                                                                     |                                    |                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Certificat N° (ATEX)                         | DEMKO16ATEX1808U                                                                                                    | Certificat N° (IECEX)              | IECEXULD16.0036U |
| Tension max. (ATEX)                          | 550 V                                                                                                               | Courant (ATEX)                     | 21 A             |
| Section max. du conducteur (ATEX)            | 4 mm²                                                                                                               | Tension max. (IECEX)               | 550 V            |
| Courant (IECEX)                              | 21 A                                                                                                                | Section max. du conducteur (IECEX) | 4 mm²            |
| plage de température d'utilisation           | Plage de température d'utilisation, voir le certificat CE d'essai de prototype / le certificat de conformité Ex IEC | Identification EN 60079-7          |                  |
| Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU II 2 G D |                                                                                                                     | Ex eb II C Gb                      |                  |

**Autres caractéristiques techniques**

|                 |        |                                        |     |
|-----------------|--------|----------------------------------------|-----|
| Côté ouvert     | droite | Nombre de blocs de jonction identiques | 1   |
| Type de montage | monté  | Version à I#92épreuve de I#92explosion | Oui |

**Caractéristiques des matériaux**

|                                     |       |         |             |
|-------------------------------------|-------|---------|-------------|
| Matériau                            | Wemid | Couleur | Beige foncé |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   |         |             |

**Caractéristiques du système**

|                                |                                                                                 |                                       |       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Version                        | Raccordement à ressort, pour connecteur transversal enfichable, libre d'un côté | Flasque de fermeture nécessaire       | Oui   |
| Nombre d'étages                | 1                                                                               | Nombre de points de contact par étage | 2     |
| Nombre de potentiels par étage | 1                                                                               | Etages internes pontés                | Non   |
| Raccordement PE                | Non                                                                             | Rail                                  | TS 35 |

**Caractéristiques nominales**

|                          |               |                                           |         |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------|
| Section nominale         | 2,5 mm²       | Tension nominale                          | 800 V   |
| Courant nominal          | 24 A          | Courant avec conducteur max.              | 24 A    |
| Normes                   | IEC 60947-7-1 | Résistance de passage selon CEI 60947-7-x | 1,33 mΩ |
| Tension de choc nominale | 8 kV          | Degré de pollution                        | 3       |

Date de création 5 juin 2019 01:31:40 CEST

**Série Z**  
**ZDU 2.5-2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Caractéristiques nominales selon CSA**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Certificat N° (CSA)              | 200039-1194786 |
| Section max. du conducteur (CSA) | 12 AWG         |
| Tension Gr C (CSA)               | 600 V          |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Courant gr. c (CSA)              | 24 A   |
| Section min. du conducteur (CSA) | 26 AWG |

**Caractéristiques nominales selon UL**

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Certificat N° (cURus)                                    | E60693 |
| Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus) | 12 AWG |
| Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus)        | 12 AWG |
| Tension Gr C (cURus)                                     | 600 V  |

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Courant Gr C (cURus)                                     | 24 A   |
| Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus) | 26 AWG |
| Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus)        | 26 AWG |

**Dimensions**

|                |         |
|----------------|---------|
| Décalage TS 35 | 25,5 mm |
|----------------|---------|

**Raccordement (raccordement nominal)**

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Calibre selon 60 947-1                                                                          | A2                  |
| Longueur de dénudage                                                                            | 10 mm               |
| Plage de serrage, max.                                                                          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max.                                                | AWG 12              |
| Section de raccordement du conducteur, rigide, max.                                             | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 1,5 mm <sup>2</sup> |                     |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 1,5 mm <sup>2</sup> |                     |
| Section de raccordement du conducteur, souple, max.                                             | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sens de raccordement                                                                            | en biais            |

|                                                                                                 |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Dimension de la lame                                                                            | 0,6 x 3,5 mm           |
| Nombre de raccords                                                                              | 2                      |
| Plage de serrage, min.                                                                          | 0,13 mm <sup>2</sup>   |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, min.                                                | AWG 26                 |
| Section de raccordement du conducteur, rigide, min.                                             | 0,5 mm <sup>2</sup>    |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm <sup>2</sup> |                        |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,5 mm <sup>2</sup> |                        |
| Section de raccordement du conducteur, souple, min.                                             | 0,5 mm <sup>2</sup>    |
| Type de raccordement                                                                            | Raccordement à ressort |

**Classifications**

|            |             |
|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-20 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-20 |

|            |             |
|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 6.0   | EC000897    |
| eClass 5.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-20 |

**Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

Date de création 5 juin 2019 01:31:40 CEST

Niveau du catalogue 23.05.2019 / Toutes modifications techniques réservées

### Série Z ZDU 2.5-2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

|                                            |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">DE_PT1141_20160418_1220_ISSUE01.pdf</a> |
| Brochure/Catalogue                         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                                                                                                       |
| Documentation utilisateur                  | <a href="#">NTI ZDU/ZPE 2.5-2/2AN</a>                                                                                                                                     |
| Données techniques                         | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                                                                                  |
| Données techniques                         | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                      |

### Remarque de sécurité

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Avertissement de sécurité | <a href="#">Safety Information</a> |
|---------------------------|------------------------------------|

**Fiche de données****Série Z**  
**ZDU 2.5-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**