

**LaserMark
LM WO 23/55 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les repères de câbles LM WriteOn sur feuilles DIN A4 s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Repérage simple et rapide avec une imprimante laser DIN A4 ou un stylo STI

Informations générales de commande

Type	LM WO 23/55 GE
Référence	1695721687
Version	LaserMark, Repères de fils et de câbles, 6.8 - 12 mm, 23 x 55 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190924683
Cdt.	10 pièce(s)

**LaserMark
LM WO 23/55 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	55 mm	Largeur (pouces)	2,165 inch
Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0,906 inch
Profondeur	0,025 mm	Profondeur (pouces)	0,001 inch
Poids net	10 g		

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	jaune	Couleur du matériau selon code couleurs	4
Halogène	Non	Largeur	55 mm
Matériau	Film polyester	Nombre de repérages par unité d'emballage	400
Nombre par feuille	40	Taille de plage de repérage	23 x 12,7 mm
Type d'impression	vierge	Version	autoadhésif
plage de température d'utilisation	-40...150 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	6,8 - 12 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	12 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	6,8 mm	Halogène	Non
Section de raccordement du conducteur, max.	50 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	10 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données

LaserMark
LM WO 23/55 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins