

**DAE (élément de ventilation)
DAE M12 SS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les éléments d'équilibrage de pression assurent une bonne ventilation du coffret, évitent la formation de condensation et préservent l'indice de protection IP..

Informations générales de commande

Type	DAE M12 SS
Référence	1868550000
Version	DAE (élément de ventilation), Élément de compensation, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Acier inox 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248440405
Cdt.	10 pièce(s)

DAE (élément de ventilation)
DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Longueur	21,1 mm	Longueur (pouces)	0,831 inch
Poids net	15,2 g		

Caractéristiques générales

Couple raccord, max.	1,5 Nm	Couple raccord, min.	1,5 Nm
Degré de protection	IP66, IP68, IP69K	Degré de protection avec GWDR	IP66, IP68, IP69K
Débit d'air	0,4 l/min à 0,1 bar ΔP, jusqu'à 5,0 l/min à 1 bar ΔP	Filetage (extérieur)	M 12
Joint torique	NBR	Longueur du filetage	10 mm
Matériau	Acier inox 1.4305 (303)	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	105 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Point d'entrée d'eau	> 1,5 bar	Presse-étoupes	Métrique
Taille de clé 1	17 mm		

Classifications

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000814
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-90

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

Fiche de données**DAE (élément de ventilation)
DAE M12 SS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins