

**TM-I**  
**TMC 9/20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La gamme Weidmüller de repères de fils et de câbles offre des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section. La gamme comprend entre autre des systèmes de combinaisons avec des étiquettes indépendantes, des étuis transparents, des gaines thermo-rétractables et des repères qui sont fixés par des colliers de câble.

**Informations générales de commande**

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Type       | TMC 9/20                                                  |
| Référence  | <a href="#">1724790000</a>                                |
| Version    | TM-I, Étui, Diamètre extérieur du conducteur: 10 - 317 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190373238                                             |
| Cdt.       | 240 pièce(s)                                              |

**TM-I**  
**TMC 9/20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 0,667 g |
|-----------|---------|

**Caractéristiques générales**

|          |     |                         |                      |
|----------|-----|-------------------------|----------------------|
| Halogène | Non | Industries recommandées | Transports, Machines |
|----------|-----|-------------------------|----------------------|

**Repères de fils et de câbles**

|                                        |             |                                        |        |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------|
| Diamètre extérieur du conducteur       | 10 - 317 mm | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 317 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 10 mm       | Halogène                               | Non    |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>         |