

**Série Z  
ZVR ZPS2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit**

Figure similaire

**Raccordement avec technologie de raccordement  
à ressort**

La technologie de raccordement à ressort est un système de contact universel pour tous les types courants de raccordement de conducteur. Grâce à son exceptionnel niveau de souplesse, la ressort représente une alternative rentable de raccordement.

**Informations générales de commande**

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Type       | ZVR ZPS2.5                                      |
| Référence  | <a href="#">1878620000</a>                      |
| Version    | Série Z, Crochets de verrouillage, jaune, 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248471591                                   |
| Cdt.       | 20 pièce(s)                                     |

**Série Z**  
**ZVR ZPS2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 15 mm   | Largeur (pouces)    | 0,591 inch |
| Hauteur    | 65,5 mm | Hauteur (pouces)    | 2,579 inch |
| Profondeur | 38,4 mm | Profondeur (pouces) | 1,512 inch |
| Poids net  | 5,05 g  |                     |            |

**Températures**

|                                            |               |                                            |        |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------|
| Température de stockage, max.              | 40 °C         | Température de stockage, min.              | 10 °C  |
| Température de stockage                    | 10 °C...40 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 100 °C        |                                            |        |

**Autres caractéristiques techniques**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Instruction de montage | Montage direct |
|------------------------|----------------|

**Caractéristiques des matériaux**

|                                     |             |         |       |
|-------------------------------------|-------------|---------|-------|
| Matériau                            | PA 66 GF 30 | Couleur | jaune |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB          |         |       |

**Caractéristiques du système**

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Version | Crochet de verrouillage |
|---------|-------------------------|

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC002021    | ETIM 4.0   | EC002021    |
| ETIM 5.0   | EC002021    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-92-14 |
| eClass 7.1 | 27-14-92-14 | eClass 8.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-92 | eClass 9.1 | 27-14-11-92 |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                |