# Fiche de données

## CableLine
## CLI M 2-4 GE/SW G MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères d'identification CLI M sont insérés dans les bandes de support CLI MH et fixés à l'aide de colliers. Le système est particulièrement adapté aux conducteurs et aux câbles de grosse section.

Avantages :

- Marqueur combiné pour repères de câbles et tuyaux
- Une taille unique pour tous les diamètres supérieurs à 16 mm²
- Des possibilités de combinaison illimitées
- Repères fermés, fixés définitivement
- Excellente lisibilité

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Type | CLI M 2-4 GE/SW G MP |
| Référence | 1733651649 |
| Version | CableLine, Repères de fils et de câbles, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190398118 |
| Cdt. | 100 pièce(s) |

# CableLine
# CLI M 2-4 GE/SW G MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur | 11,3 mm | Largeur (pouces) | 0,445 inch |
| Hauteur | 4 mm | Hauteur (pouces) | 0,157 inch |
| Profondeur | 3 mm | Profondeur (pouces) | 0,118 inch |
| Poids net | 0,13 g | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Caractères imprimés | Lettres, grandes | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Couleur | jaune | Couleur d'impression | noir |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4 | Halogène | Oui |
| Impression | G | Industries recommandées | Process, Machines |
| Largeur | 11,3 mm | Matériau | PVC, souple, sans cadmium |
| Orientation de l'impression | horizontal | Procédé d'impression | marqué à chaud |
| Type d'impression | Standard | Version | MultiPack |
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C | | |

### Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur du conducteur | 10 - 317 mm | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 317 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 10 mm | Halogène | Oui |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 500 mm² | Section de raccordement du conducteur, min. | 16 mm² |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Téléchargements

| | |
|---|---|
| Données techniques | EPLAN, WSCAD |
| Notification de modification produit | PCN CableLine_DE<br>PCN CableLine_EN |

**CableLine**
**CLI M 2-4 GE/SW G MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dessins



Figure similaire