

**CableLine**  
**CLI M 2-4 GE/SW Ä MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères d'identification CLI M sont insérés dans les bandes de support CLI MH et fixés à l'aide de colliers. Le système est particulièrement adapté aux conducteurs et aux câbles de grosse section.

Avantages :

- Marqueur combiné pour repères de câbles et tuyaux
- Une taille unique pour tous les diamètres supérieurs à 16 mm<sup>2</sup>
- Des possibilités de combinaison illimitées
- Repères fermés, fixés définitivement
- Excellente lisibilité

**Informations générales de commande**

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Type       | CLI M 2-4 GE/SW Ä MP                                                     |
| Référence  | <a href="#">1733651697</a>                                               |
| Version    | CableLine, Repères de fils et de câbles, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4032248450978                                                            |
| Cdt.       | 100 pièce(s)                                                             |

**CableLine**  
**CLI M 2-4 GE/SW Ä MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 11,3 mm | Largeur (pouces)    | 0,445 inch |
| Hauteur    | 4 mm    | Hauteur (pouces)    | 0,157 inch |
| Profondeur | 3 mm    | Profondeur (pouces) | 0,118 inch |
| Poids net  | 0,11 g  |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                                         |                  |                                     |                           |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Caractères imprimés                     | Lettres, grandes | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0                       |
| Couleur                                 | jaune            | Couleur d'impression                | noir                      |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4                | Halogène                            | Oui                       |
| Impression                              | Ä                | Industries recommandées             | Process, Machines         |
| Largeur                                 | 11,3 mm          | Matériau                            | PVC, souple, sans cadmium |
| Orientation de l'impression             | horizontal       | Procédé d'impression                | marqué à chaud            |
| Type d'impression                       | Standard         | Version                             | MultiPack                 |
| plage de température d'utilisation      | -30...80 °C      |                                     |                           |

**Repères de fils et de câbles**

|                                             |                     |                                             |                    |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 10 - 317 mm         | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 317 mm             |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 10 mm               | Halogène                                    | Oui                |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 500 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 16 mm <sup>2</sup> |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Données techniques                   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Notification de modification produit | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

### **CableLine** **CLI M 2-4 GE/SW Ä MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



Figure similaire