VG K (presse-étoupe plastique standard)
VG M32-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les presse-étoupes de câbles pour utilisation adéquate dans les domaines industriels satisfont aux plus hautes exigences en matière de qualité et de sécurité ; ils sont disponibles en polyamide, en polystyrol et en laiton.

Informations générales de commande

Type	VG M32-K67
Référence	1909720000
Version	VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Polyamide 6
GTIN (EAN)	4032248536641
Cdt.	20 pièce(s)

VG K (presse-étoupe plastique standard)
VG M32-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	56 mm	Longueur (pouces)	2,205 inch
Poids net	37,5 g		

Caractéristiques générales

Bague d'etanchéité	NBR	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couple contre-écrou, max.	8,5 Nm	Couple contre-écrou, min.	7,5 Nm
Couple raccord, max.	8,5 Nm	Couple raccord, min.	7,5 Nm
Couple écrou borgne, max.	13 Nm	Couple écrou borgne, min.	12 Nm
Degré de protection	IP67	Diamètre du câble extérieur, max.	25 mm
Diamètre du câble extérieur, min.	18 mm	Filetage (extérieur)	M 32
Longueur du filetage	15 mm	Matériau	Polyamide 6
Normes	DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C
Presse-étoupes	Métrique	Taille de clé 1	42 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP