VG K (presse-étoupe plastique standard)
VG PG11-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les presse-étoupes de câbles pour utilisation adéquate dans les domaines industriels satisfont aux plus hautes exigences en matière de qualité et de sécurité ; ils sont disponibles en polyamide, en polystyrol et en laiton.

Informations générales de commande

Type	VG PG11-K67
Référence	1909780000
Version	VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Polyamide 6
GTIN (EAN)	4032248536702
Cdt.	50 pièce(s)

VG K (presse-étoupe plastique standard)
VG PG11-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	37 mm	Longueur (pouces)	1,457 inch
Poids net	8,78 g		

Caractéristiques générales

Bague d'etanchéité	NBR	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couple raccord, max.	2,5 Nm	Couple raccord, min.	1,5 Nm
Couple écrou borgne, max.	3 Nm	Couple écrou borgne, min.	2 Nm
Degré de protection	IP67	Diamètre du câble extérieur, max.	10 mm
Diamètre du câble extérieur, min.	5 mm	Filetage (extérieur)	PG 11
Longueur du filetage	8 mm	Matériau	Polyamide 6
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C
Presse-étoupes	PG	Taille de clé 1	22 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP