

SlimFix
SF 00/21 MC NE GE V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com




Figure similaire

Les repères de câbles et de conducteurs SlimFix permettent de gagner de la place. Les repères peuvent être installés même après le câblage de l'installation. Ils sont réalisés dans un matériau exempt d'halogène, avec classe d'inflammabilité V0/V2. SlimFix est un type de repère reconnu et approuvé dans le domaine du transport. L'outil SF permet une mise en place facile, même lorsqu'il s'agit de petits repères.

- Matériau sans halogène
- Classe d'inflammabilité V0/V2
- Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport notamment.
- Doit être fixé par collier de serrage si le diamètre du câble est supérieur à 16,0 mm²
- Repères au format MultiCard éprouvé

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	SF 00/21 MC NE GE V2
Référence	1918560000
Version	SlimFix, Repères de fils et de câbles, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, jaune
GTIN (EAN)	4032248554362
Cdt.	400 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

SlimFix
SF 00/21 MC NE GE V2
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	3,2 mm	Largeur (pouces)	0,126 inch
Hauteur	21 mm	Hauteur (pouces)	0,827 inch
Profondeur	3,2 mm	Profondeur (pouces)	0,126 inch
Poids net	0,21 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Couleur	jaune
Halogène	Non	Industries recommandées	Transports, Machines
Largeur	3,2 mm	Matériau	Polyamide 66
Taille de plage de repérage	21 x 3.2 mm	Type d'impression	vierge
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	1 - 1.3 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	1,3 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	1 mm	Halogène	Non
Section de raccordement du conducteur, max.	0,25 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,18 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données

SlimFix
SF 00/21 MC NE GE V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins