

**CableLine**  
**CLI T 1-20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

L'étui CLI T, de qualité supérieure, est une bague support transparente pour le repérage des conducteurs et câbles de sections jusqu'à 75 mm<sup>2</sup>. L'étui CLI T est disponible en quatre longueurs ce qui autorise l'utilisation de longues chaînes de caractères. La bague support transparente protège de manière optimale le repère enfichable contre les agressions extérieures. Comme le manchon de repère TM-I de la gamme MultiCard convient. Les manchons CLI T ne doivent pas être utilisés avec la gamme TM-I de notre MultiMark. Nous travaillons actuellement sur une utilisation optimale du manchon repère TM-I de la série MultiMark.

- Plus grande plage de section par étui
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Insertion facile de l'étiquette TM-I dans l'étui avant et après le raccordement
- Disponible en cinq longueurs
- Déconseillé pour le repérage au moyen des stylos P-Ink ou STI

**Informations générales de commande**

| Type       | CLI T 1-20                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence  | <a href="#">1764220000</a>                                                                      |
| Version    | CableLine, Étui x 5 mm, PVC, Couleur: transparent, Diamètre extérieur du conducteur: 2.5 - 5 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248053285                                                                                   |
| Cdt.       | 200 pièce(s)                                                                                    |

**CableLine**  
**CLIT 1-20**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 5 mm    | Largeur (pouces)    | 0,197 inch |
| Hauteur    | 20 mm   | Hauteur (pouces)    | 0,787 inch |
| Profondeur | 8 mm    | Profondeur (pouces) | 0,315 inch |
| Poids net  | 0,325 g |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                                    |                      |                   |        |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------|
| Couleur                            | transparent          | Halogène          | Oui    |
| Industries recommandées            | Transports, Machines | Largeur           | 5 mm   |
| Matériau                           | PVC                  | Type d'impression | vierge |
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C          |                   |        |

**Repères de fils et de câbles**

|                                             |                   |                                             |                      |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 2,5 - 5 mm        | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 5 mm                 |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 2,5 mm            | Halogène                                    | Oui                  |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 6 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 0,75 mm <sup>2</sup> |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données techniques                   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                             |
| Notification de modification produit | <a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a><br><a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a> |