TERMSERIES
SSS RELAIS 60V/24V 2ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Figure similaire

Les accessoires TERMSERIES comprennent :
- Relais de rechange
- Support
- Séparateurs
- Connexions transversales
- Des modules d'alimentation

Informations générales de commande

Type	SSS RELAIS 60V/24V 2ADC
Référence	4061200000
Version	TERMSERIES, relais statique, 1 Travail (MOS-FET), Tension nominale: 52 V DC...60 V DC...72 V DC , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement enfichable
GTIN (EAN)	4032248415090
Cdt.	20 pièce(s)

TERMSERIES
SSS RELAIS 60V/24V 2ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	5 mm	Largeur (pouces)	0,197 inch
Hauteur	28 mm	Hauteur (pouces)	1,102 inch
Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0,591 inch
Poids net	20 g		

Températures

Humidité	40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation	Température de fonctionnement , max.	60 °C
Température de fonctionnement , min.	-20 °C	Température de stockage, max.	70 °C
Température de stockage, min.	-40 °C	Température de fonctionnement	-20 °C...60 °C
Température de stockage	-40 °C...70 °C		

Probabilité de panne

MTTF	1 116 Années

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Côté commande

Tension nominale	52 V DC...60 V DC...72 V DC	Courant nominal de commande	3 mA DC (±15 %)
Puissance nominale	180 mW	Indicateur d'état	Non

Côté charge

Tension de commutation nominale	3...33 V DC	Courant permanent	2 A
Courant de commutation nominal	2 A DC	Courant à la mise sous tension	15 A / 10 ms
Retard à la mise s. tension	< 55 µs	Retard à la coupure	< 600 µs
Chute de tension à charge max.	≤ 120 mV	Courant de fuite	< 10 µA
Courant de commutation min.	5 mA	Protégé contre les courts-circuits	Non
Interrupteur de protection côté terminal	Diode de roue libre		

Caractéristiques du contact

Type de contact	1 Travail (MOS-FET)

Caractéristiques générales

Couleur	noir

Coordination de l'isolation

Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge	≥ 5,5 mm	Rigidité de tension côté commande - côté charge	2,5 kV_{eff}

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement enfichable

Date de création 5 juin 2019 14:30:01 CEST

Fiche de données

TERMSERIES
SSS RELAIS 60V/24V 2ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Classifications

ETIM 3.0	EC001504	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001504
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-27-09-90
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-04
eClass 9.1	27-37-16-04		

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Téléchargements


Brochure/Catalogue	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Données techniques	WSCAD
Données techniques	STEP

TERMSERIES
SSS RELAIS 60V/24V 2ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Schéma



View of pins from below

Dimensional drawing

