

**SlimFix X**  
**SFX 9/24 MC NE GE V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les repères de câbles et de conducteurs SlimFix X ne contiennent pas d'halogène et permettent de gagner de la place. Les repères peuvent être installés même après le câblage de l'installation. SlimFix est un repère reconnu et listé dans l'industrie du transport. L'outil SF permet une mise en place facile, même lorsqu'il s'agit de petits repères.

- Matériau sans halogène
- Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport notamment.
- Doit être fixé par collier de serrage si le diamètre du câble est supérieur à 16,0 mm<sup>2</sup>
- Repères au format MultiCard éprouvé

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

**Informations générales de commande**

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Type                  | SFX 9/24 MC NE GE V2                                                  |
| Référence             | <a href="#">1852460000</a>                                            |
| Version               | SlimFix X, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, jaune |
| GTIN (EAN)            | 4032248385430                                                         |
| Cdt.                  | 160 pièce(s)                                                          |
| imprimante compatible | <a href="#">1324380000</a>                                            |

**SlimFix X**  
**SFX 9/24 MC NE GE V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Largeur    | 15 mm  | Largeur (pouces)    | 0,591 inch |
| Hauteur    | 24 mm  | Hauteur (pouces)    | 0,945 inch |
| Profondeur | 0,8 mm | Profondeur (pouces) | 0,031 inch |
| Poids net  | 0,7 g  |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                                         |                      |                             |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94     | V-2                  | Couleur                     | jaune                            |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4                    | Halogène                    | Non                              |
| Industries recommandées                 | Transports, Machines | Largeur                     | 15 mm                            |
| Matériau                                | Polyamide 66         | Taille de plage de repérage | 23,9 x 9 mm                      |
| Type d'impression                       | vierge               | Version                     | Montage avec colliers de serrage |
| plage de température d'utilisation      | -40...100 °C         |                             |                                  |

**Repères de fils et de câbles**

|                                             |                     |                                             |                    |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 7 - 40 mm           | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 40 mm              |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 7 mm                | Halogène                                    | Non                |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 500 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 16 mm <sup>2</sup> |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                           |
| Logiciel           | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**Fiche de données**

**SlimFix X**  
**SFX 9/24 MC NE GE V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**