

SSR 24V ACDC/230VAC 4A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Le système modulaire représente la nouvelle génération d'optocoupleurs débrochables.

L'élément de base est le nouveau socle relais PXS ou PXZ. La PLUGSERIES, élément de liaison idéal entre les relais statiques et l'application, est particulièrement facile à mettre en oeuvre.

Les relais statiques courant et les indicateurs à LED sont simplement enfichés et les étriers de maintien et d'extraction assurent la bonne tenue des relais.

Des interface déjà équipées de relais statiques viennent compléter la gamme. Les connexions transversales enfichables ZQV 2,5 permettent de réaliser rapidement des ensembles par simple juxtaposition des modules.

Informations générales de commande

Type	SSR 24V ACDC/230VAC 4A
Référence	8576360000
Version	relais statique, 1 Travail (Triac (commutation au passage par zéro)), Tension nominale: 15 V UC...30 V UC , Tension de commutation nominale: 12...275 V AC, Courant permanent: 4 A, Raccordement enfichable
GTIN (EAN)	4032248230532
Cdt.	15 pièce(s)

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	13 mm	Largeur (pouces)	0,512 inch
Hauteur	29,2 mm	Hauteur (pouces)	1,15 inch
Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0,984 inch
Poids net	18,47 g		

Températures

Température de fonctionnement, max.	50 °C	Température de fonctionnement, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	50 °C	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...50 °C	Température de stockage	-40 °C...50 °C

Côté commande

Tension nominale	15 V UC...30 V UC	Courant nominal de commande	10 mA DC (±20 %)
Puissance nominale	240 mW	Indicateur d'état	Non

Côté charge

Tension de commutation nominale	12...275 V AC	Courant permanent	4 A
Courant de commutation nominal	4 A	Retard à la mise s. tension	≤ 12 ms
Retard à la coupure	20 ms	Chute de tension à charge max.	≤ 1,1 V
Courant de fuite	< 1 mA	Protégé contre les courts-circuits	Non

Caractéristiques du contact

Type de contact	1 Travail (Triac (commutation au passage par zéro))
-----------------	---

Caractéristiques générales

Couleur	Bleu clair
---------	------------

Coordination de l'isolation

Tension nominale	300 V	Catégorie de surtension	III
Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge	> 8 mm	Tension de tenue au choc	4 kV (1,2/50 µs)

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement enfichable
---	-------------------------

Classifications

ETIM 3.0	EC001504	ETIM 4.0	EC001504
ETIM 5.0	EC001504	ETIM 6.0	EC001504
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-27-09-90
eClass 6.2	27-27-09-90	eClass 7.1	27-27-09-90
eClass 8.1	27-27-09-90	eClass 9.0	27-37-16-04
eClass 9.1	27-37-16-04		

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Données techniques

[EPLAN, WSCAD](#)