

DAE (élément de ventilation)
DAE M12 PA long

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les éléments d'équilibrage de pression assurent une bonne ventilation du coffret, évitent la formation de condensation et préservent l'indice de protection IP..

Informations générales de commande

Type	DAE M12 PA long
Référence	1868570000
Version	DAE (élément de ventilation), Élément de compensation, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamide 6
GTIN (EAN)	4032248440429
Cdt.	10 pièce(s)

DAE (élément de ventilation) DAE M12 PA long

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	17,4 mm	Longueur (pouces)	0,685 inch
Poids net	1,7 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Couple raccord, max.	1 Nm
Couple raccord, min.	0,5 Nm	Degré de protection	IP66, IP68, IP69K
Degré de protection avec GWDR	IP66, IP68, IP69K	Débit d'air	0,8 l/min à 0,1 bar ΔP, jusque 7,6 l/min à 1 bar ΔP
Filetage (extérieur)	M 12	Joint torique	NBR
Longueur du filetage	10 mm	Matériau	Polyamide 6
Pas de vis	1,5 mm	Plage de température d'utilisation, max.	105 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Point d'entrée d'eau	> 1,5 bar
Presse-étoupes	Métrique	Taille de clé 1	17 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000814
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-90

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

Fiche de données**DAE (élément de ventilation)
DAE M12 PA long**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins