VG EMV GEN 1 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage)
VG M16 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Produktabbildung

Presse-étoupes en laiton pour blindage contre les fréquences parasites jusqu'à 100 dB. Mise en contact du blindage de câble avec bague à ressort sans fin.

Informations générales de commande

Type	VG M16 - MS 1/EMV
Référence	1909500000
Version	VG EMV GEN 1 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, M 16, 7, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
GTIN (EAN)	4032248536429
Cdt.	50 pièce(s)

VG EMV GEN 1 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage)
VG M16 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	36 mm	Longueur (pouces)	1,417 inch
Poids net	27,22 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Bague d'etanchéité	CR	Couple raccord, max.	10 Nm
Couple raccord, min.	8 Nm	Couple écrou borgne, max.	7 Nm
Couple écrou borgne, min.	5 Nm	Degré de protection	IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K
Degré de protection avec GWDR	IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K	Diamètre du câble extérieur, max.	10 mm
Diamètre du câble extérieur, min.	5 mm	Filetage (extérieur)	M 16
Insert	Polyamide	Joint	NBR
Joint torique	NBR	Longueur du filetage	7 mm
Matériau	Laiton, nickelé	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Presse-étoupes	Métrique	Taille de clé 1	20 mm
diamètre du blindage, max.	10 mm	diamètre du blindage, min.	4 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-13
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 8 SAI 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

VG EMV GEN 1 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage)
VG M16 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

