

**VG K (presse-étoupe plastique standard)  
VG PG16-K67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les presse-étoupes de câbles pour utilisation adéquate dans les domaines industriels satisfont aux plus hautes exigences en matière de qualité et de sécurité ; ils sont disponibles en polyamide, en polystyrol et en laiton.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | VG PG16-K67                                                                                                   |
| Référence  | <a href="#">1909800000</a>                                                                                    |
| Version    | VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Polyamide 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248536726                                                                                                 |
| Cdt.       | 50 pièce(s)                                                                                                   |

**VG K (presse-étoupe plastique standard)**  
**VG PG16-K67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|           |         |                   |            |
|-----------|---------|-------------------|------------|
| Longueur  | 41 mm   | Longueur (pouces) | 1,614 inch |
| Poids net | 12,38 g |                   |            |

**Caractéristiques générales**

|                                          |        |                                          |             |
|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------|
| Bague d'étanchéité                       | NBR    | Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-2         |
| Couple raccord, max.                     | 4,5 Nm | Couple raccord, min.                     | 2,5 Nm      |
| Couple écrou borgne, max.                | 6 Nm   | Couple écrou borgne, min.                | 5 Nm        |
| Degré de protection                      | IP67   | Diamètre du câble extérieur, max.        | 14 mm       |
| Diamètre du câble extérieur, min.        | 10 mm  | Filetage (extérieur)                     | PG 16       |
| Longueur du filetage                     | 10 mm  | Matériau                                 | Polyamide 6 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -20 °C      |
| Presse-étoupes                           | PG     | Taille de clé 1                          | 27 mm       |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

**Agréments**

Agréments


 ROHS Conforme
**Téléchargements**

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                                                      |