

## Éléments de raccordement H1,0/18 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Type       | H1,0/18 GE                         |
| Référence  | <a href="#">9025930000</a>         |
| Version    | Embout, isolé, 15 mm, 12 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190101497                      |
| Cdt.       | 500 pièce(s)                       |
| Emballage  | en vrac                            |

## Éléments de raccordement H1,0/18 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|           |         |                  |            |
|-----------|---------|------------------|------------|
| Largeur   | 18 mm   | Largeur (pouces) | 0,709 inch |
| Poids net | 0,124 g |                  |            |

### Caractéristiques techniques

|         |       |
|---------|-------|
| Version | isolé |
|---------|-------|

### Embouts

|                                                  |            |                                         |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Couleur                                          | Weidmüller | Diamètre de la collerette (D2)          | 3 mm              |
| Diamètre de la surface des contacts (D1)         | 1,4 mm     | Désignation militaire                   | T 20A 004 A       |
| Épaisseur de la collerette plastique (S2)        | 0,25 mm    | Épaisseur des douilles métalliques (S1) | 0,15 mm           |
| L1 en mm                                         | 18 mm      | Longueur de dénudage                    | 15 mm             |
| Longueur de la surface des contacts (L2)         | 12 mm      | Section de raccordement du conducteur   | 1 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 17     |                                         |                   |

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Téléchargements

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                     |

**Fiche de données****Éléments de raccordement  
H1,0/18 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Similaire à l'illustration**