


## Éléments de raccordement H0,75/14DS GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Type       | H0,75/14DS GR                    |
| Référence  | <a href="#">9028580000</a>       |
| Version    | Embout, isolé, 10 mm, 8 mm, gris |
| GTIN (EAN) | 4032248159475                    |
| Cdt.       | 500 pièce(s)                     |
| Emballage  | en vrac                          |

## Éléments de raccordement H0,75/14DS GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|           |         |                  |            |
|-----------|---------|------------------|------------|
| Largeur   | 14 mm   | Largeur (pouces) | 0,551 inch |
| Poids net | 0,094 g |                  |            |

### Caractéristiques techniques

|         |       |
|---------|-------|
| Version | isolé |
|---------|-------|

### Embouts

|                                          |                      |                                                  |         |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------|
| Couleur                                  | DIN                  | Diamètre de la collerette (D2)                   | 3,4 mm  |
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 1,2 mm               | Épaisseur de la collerette plastique (S2)        | 0,25 mm |
| Épaisseur des douilles métalliques (S1)  | 0,15 mm              | L1 en mm                                         | 14 mm   |
| Longueur de dénudage                     | 10 mm                | Longueur de la surface des contacts (L2)         | 8 mm    |
| Section de raccordement du conducteur    | 0,75 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 18  |

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

### Agréments

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a>                |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                 |

**Fiche de données****Éléments de raccordement  
H0,75/14DS GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Similaire à l'illustration**