

**SlimFix**  
**SF 00/21 MC NE WS V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de câbles et de conducteurs SlimFix permettent de gagner de la place. Les repères peuvent être installés même après le câblage de l'installation. Ils sont réalisés dans un matériau exempt d'halogène, avec classe d'inflammabilité V0/V2. SlimFix est un type de repère reconnu et approuvé dans le domaine du transport. L'outil SF permet une mise en place facile, même lorsqu'il s'agit de petits repères.

- Matériau sans halogène
- Classe d'inflammabilité V0/V2
- Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport notamment.
- Doit être fixé par collier de serrage si le diamètre du câble est supérieur à 16,0 mm<sup>2</sup>
- Repères au format MultiCard éprouvé

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

**Informations générales de commande**

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Type                  | SF 00/21 MC NE WS V2                                                  |
| Référence             | <a href="#">1918580000</a>                                            |
| Version               | SlimFix, Repères de fils et de câbles, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, blanc |
| GTIN (EAN)            | 4032248554386                                                         |
| Cdt.                  | 400 pièce(s)                                                          |
| imprimante compatible | <a href="#">1324380000</a>                                            |

**SlimFix**  
**SF 00/21 MC NE WS V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Largeur    | 3,2 mm | Largeur (pouces)    | 0,126 inch |
| Hauteur    | 21 mm  | Hauteur (pouces)    | 0,827 inch |
| Profondeur | 3,2 mm | Profondeur (pouces) | 0,126 inch |
| Poids net  | 0,22 g |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                                     |              |                         |                      |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2          | Couleur                 | blanc                |
| Halogène                            | Non          | Industries recommandées | Transports, Machines |
| Largeur                             | 3,2 mm       | Matériau                | Polyamide 66         |
| Taille de plage de repérage         | 21 x 3.2 mm  | Type d'impression       | vierge               |
| plage de température d'utilisation  | -40...100 °C |                         |                      |

**Repères de fils et de câbles**

|                                             |                      |                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 1 - 1.3 mm           | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 1,3 mm               |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 1 mm                 | Halogène                                    | Non                  |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 0,25 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 0,18 mm <sup>2</sup> |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                           |
| Logiciel           | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**Fiche de données**

**SlimFix**  
**SF 00/21 MC NE WS V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**