

**Série SAK**  
**QL 10 SAKK4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit**

Figure similaire

**Klippon® Connect avec technologie de  
raccordement à étrier**

La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | QL 10 SAKK4                                                                                     |
| Référence  | <a href="#">9502570000</a>                                                                      |
| Version    | Série SAK, Connexion transversale®, pour connexions transversales ouvertes, Nombre de pôles: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190550561                                                                                   |
| Cdt.       | 20 pièce(s)                                                                                     |

**Série SAK**  
**QL 10 SAKK4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmuller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 77,1 mm | Largeur (pouces)    | 3,035 inch |
| Hauteur    | 6 mm    | Hauteur (pouces)    | 0,236 inch |
| Profondeur | 1 mm    | Profondeur (pouces) | 0,039 inch |
| Poids net  | 3,05 g  |                     |            |

**Températures**

|                               |               |                               |       |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| Température de stockage, max. | 40 °C         | Température de stockage, min. | 10 °C |
| Température de stockage       | 10 °C...40 °C |                               |       |

**Autres caractéristiques techniques**

|                                        |                |                  |       |
|----------------------------------------|----------------|------------------|-------|
| Instruction de montage                 | Montage direct | Type de fixation | Vissé |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non            |                  |       |

**Caractéristiques des matériaux**

|          |        |         |      |
|----------|--------|---------|------|
| Matériau | Cuivre | Couleur | gris |
|----------|--------|---------|------|

**Caractéristiques du système**

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Version | pour connexions transversales ouvertes |
|---------|----------------------------------------|

**Dimensions**

|               |      |
|---------------|------|
| Pas en mm (P) | 6 mm |
|---------------|------|

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Données techniques | <a href="#">STEP</a> |
|--------------------|----------------------|