

**Série SAK**  
**VH 12.5 SAKK10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit**

Figure similaire

**Klippon® Connect avec technologie de  
raccordement à étrier**

La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | VH 12.5 SAKK10                                                                             |
| Référence  | <a href="#">9502690000</a>                                                                 |
| Version    | Série SAK, Douille prolongatrice, pour connexions transversales ouvertes, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4008190550653                                                                              |
| Cdt.       | 50 pièce(s)                                                                                |

**Série SAK**  
**VH 12.5 SAKK10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 12,5 mm | Profondeur (pouces) | 0,492 inch |
| Poids net  | 2,06 g  |                     |            |

**Températures**

|                               |               |                               |       |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| Température de stockage, max. | 40 °C         | Température de stockage, min. | 10 °C |
| Température de stockage       | 10 °C...40 °C |                               |       |

**Autres caractéristiques techniques**

|                                        |                |                  |       |
|----------------------------------------|----------------|------------------|-------|
| Instruction de montage                 | Montage direct | Type de fixation | Vissé |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non            |                  |       |

**Caractéristiques des matériaux**

|          |       |         |      |
|----------|-------|---------|------|
| Matériau | Cu Zn | Couleur | gris |
|----------|-------|---------|------|

**Caractéristiques du système**

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Version | pour connexions transversales ouvertes |
|---------|----------------------------------------|

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Données techniques | <a href="#">STEP</a> |
|--------------------|----------------------|