Fiche de données

THM
THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.
• Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
• Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Type	THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW
Référence	1110610000
Version	THM, Repères de fils et de câbles, 8.1 - 22.3 mm, 25.4 x 95.2 mm, blanc
GTIN (EAN)	4032248885978
Cdt.	1 pièce(s)
imprimante compatible	2430920000 2448870000

THM
THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	95,2 mm	Largeur (pouces)	3,748 inch
Hauteur	25,4 mm	Hauteur (pouces)	1 inch
Profondeur	0,065 mm	Profondeur (pouces)	0,003 inch
Poids net	557 g		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	Agrément selon UL 969	Oui
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	blanc
Couleur du matériau selon code couleurs	9	Halogène	Oui
Largeur	95,2 mm	Matériau	Film vinyle
Nombre par rouleau	1 000	Taille de plage de repérage	25.4 x 25.4 mm
Type d'impression	vierge	Version	autoadhésif
plage de température d'utilisation	-40...80 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	8.1 - 22.3 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	22,3 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	8,1 mm	Halogène	Oui
Section de raccordement du conducteur, max.	400 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,75 mm²

Classifications

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

THM
THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

