



WSW SAC M1 0,8mm, 500g, SN3,0AG0,5CU3,5%

Numéro d'article: T0051386399

SAC M1 Fil de soudage, Ø 0,8mm, 500g

- Diamètre : 0.8 mm / 0.039 inch, Poids : 500 g / 17.637 oz
- Alliage Sn96.5Ag3.0Cu0.5, Teneur de l'écoulement 3,5 %
- Fil de soudure universel pour divers usages
- Fil tubulaire continu 100 % garanti
- Aux normes sans plomb avec 3 % d'argent contenu
- Lessivage réduit du Fe pour augmenter la durée de vie de la panne et réduire la consommation de pannes jusqu'à 70 %.
- Haute température de soudage possible
- Mouillage très rapide même sur les surfaces difficiles, comme les matériaux sales ou oxydés
- Excellentes propriétés de fusion
- Réduction des éclaboussures de flux & flux sans nettoyage



source images

La soudure idéale.

Conçue pour améliorer la qualité de tous vos travaux de soudure, Weller WSW accroît la productivité et optimise votre performance de soudage. Avec un fil soudé continu à 100 %, combiné à la fonte de premiers métaux purs, WSW confère des joints soudés extrêmement durables sans fissures, même sur les surfaces compliquées.

WSW FIL DE SOUDAGE LA SOUDURE IDÉALE



PERFORMANCE & PRODUCTIVITÉ

Une performance optimisée avec l'âme de flux intégralement continue, garantie et régulière



FAIBLES COÛTS

Jusqu'à 70 % de pannes consommées en moins et des coûts réduits en économisant du temps de travail et des ressources grâce à une plus grande productivité



BRASURES DE QUALITÉ

Brasures extrêmement durables qui ne se fissurent pas, même sur les surfaces compliquées



MOUILLAGE DES POINTES

Mouillage rapide et homogène grâce à l'âme de flux intégralement continue



MOINS D'ÉCLABOUSSURES

Sécurité renforcée pour l'utilisateur direct et plus grande propreté du poste de travail



DÉBIT ET CHALEUR EFFICACES

Les alliages brevetés garantissent des résultats optimaux



FLEXIBILITÉ MAXIMALE

Une vaste gamme d'alliages et de flux, et plusieurs diamètres de fils



Technical Data

Alliage	Sn3.0Ag0.5Cu
Fil à souder Ø mm	0.8
Fil à souder Ø inch	0.031
Plage de température °C	217-221
Plage de température °F	422.6-429.8
Proportion de flux	3.5%
Longueur du fil de soudure en yard	179.47
Reduced Splash	on
Use of 100% first melt for production	on
No-clean solder wire (no residual flux cleaning necessary)	on
Halide containing	on
Halide free	---
Catégorie WSW	sans plomb
100% continuous flux core	on
Classification du flux	M1
Longueur du fil de soudure en m	164.11
RoHS compliant	on
Poids en g	500
Poids en oz	17.637
Dimensions l x L x h	63 x 65
Dimensions L x l x H (pouces)	2.4803 x 2.5590