

MTA 45 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les alimentations de Weidmüller ont prouvé depuis longtemps leur valeur dans le domaine des modules d'alimentation électrique.

Ainsi, elles peuvent être utilisées dans des environnements industriels difficiles, dans des petites entreprises et dans des zones habitées et sont validées par des agréments internationaux. Weidmüller propose des alimentations et des composants supplémentaires pour applications industrielles :

- alimentations redressées-filtrées
- alimentations à découpage primaire
- Convertisseurs DC/DC
- Modules de sauvegarde d'alimentation
- Fusibles électroniques

Informations générales de commande

Type	MTA 45 BK
Référence	1962250000
Version	Boîtiers vides pour l'électronique, Bride de montage, Accessoires
GTIN (EAN)	4032248642465
Cdt.	30 pièce(s)

MTA 45 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	68 mm	Longueur (pouces)	2,677 inch
Largeur	48 mm	Largeur (pouces)	1,89 inch
Hauteur	8 mm	Hauteur (pouces)	0,315 inch
Poids	29,77 g	Poids net	15,53 g

Températures

Température de fonctionnement , max.	100 °C	Température de fonctionnement , min.	-50 °C
Température de stockage, max.	55 °C	Température de stockage, min.	-25 °C
Plage de température montage, min.	-25 °C	Plage de température montage, max.	100 °C

Données générales

Poids	29,77 g
-------	---------

Classifications

ETIM 6.0	EC002625	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-18-09-90	eClass 7.1	27-18-09-90
eClass 8.1	27-18-09-90	eClass 9.0	27-18-28-07
eClass 9.1	27-04-92-90		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Données techniques	EPLAN
Données techniques	STEP