

Pompes

Code : 537209

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.
Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/02-04/SC

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

The logo for Conrad, featuring the word "CONRAD" in a bold, italicized, sans-serif font. The letter "C" is significantly larger and stylized, with a horizontal bar extending from its top and bottom, creating a distinctive graphic element.

Pompes électriques portatives
Pompes à émulsion et pompes à huile – Set COMET-IN
24 V
Référence : 1660.00.24

Comprend :

- Pompe submersible COMET-IN ;
Version antichoc incassable
4 m de câble, préfiltre et filtre fin à matière fibreuse
- 4 m de tube souple en PVC
- Redresseur-transformateur à tension lisse et interrupteur à tirette
- Collier de serrage
- Pack de 5 filtres fins à matière fibreuse

Performances :

- Tension : 24 V
- Refoulement : max. 11.2 l/m
- Hauteur de refoulement : max. 7 m
- Consommation : 40 – 50 W
- Ω /hauteur : max.42 mm/161 mm

Spécialement adapté à l'extraction de :

- huiles légères, pétrole et carburant diesel ;
- émulsions à refroidissement et diélectriques ;
- acides légers et bases (sauf acide sulfurique).

NE FONCTIONNE PAS AVEC L'ESSENCE !

Modifications techniques réservées. A01.01