



Fiche technique | Numéro d'article: 289-544

Module interface; avec connecteur mâle Mini-Sub-D; 50 pôles; Connecteur extérieur à raccordement par perçage d'isolant; avec sens d'enfichage vertical



[www.wago.com/289-544](http://www.wago.com/289-544)





## Données

### Données électriques

Operating voltage	≤ 100 VAC; ≤ 125 VDC
Courant nominal	2 A
Résistance de contact max.	30 mΩ

### Sécurité & Protection

Tension de référence	100 V
Tension assignée de tenue aux chocs	0.8 kV
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP20

### Données de raccordement

Nombre de pôles	50
Type de connexion 1	System
No. of poles	50
Pluggable connector	D-subminiature; male connector
For mating connectors	With IDC
Sens d'enfichage	Vertical



Pull relief	Stud bolts UNC 4-40
Type de connexion 2	Field
No. of poles 2	50
Design 2	PCB terminal blocks, 3-row
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2	WAGO 236 Series
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Note (Section de conducteur)	12 AWG: THHN, THWN
Niveau de performance	2 / 200 opérations

### Données géométriques

Largeur	94 mm / 3.701 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	34 mm / 1.339 inch
Profondeur	85 mm / 3.346 inch

### Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
En boîtier	Mounting carrier

### Données du matériau

Contact de connecteur	Au sur Ni
Charge calorifique	3.273 MJ
Poids	121.2 g

### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... 50 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... 70 °C
Relative humidity	≤ 85 % (non condensing)

### Normes et spécifications

Normes/spécifications	UL 840
-----------------------	--------

### Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454452216
Customs Tariff No.	85369010000
Product Group	6 (Interface Electronics)

## Autorisations / certificats

### Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	E175199 Vol.2 Sec.1

## Produits correspondants

### tools

	<b>N° art.: 210-720</b> Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm	<a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a>
--	--	--

### Marking accessories

	<b>N° art.: 709-177</b> Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/709-177">www.wago.com/709-177</a>
	<b>N° art.: 709-178</b> Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/709-178">www.wago.com/709-178</a>
	<b>N° art.: 709-196</b> Bandes de marquage; vierge; Largeur 7,5 mm; longueur 1 m; repérage centré - repérage des groupes; transparent	<a href="http://www.wago.com/709-196">www.wago.com/709-196</a>

## Téléchargements

### Documentation

#### Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Téléchargement
--	-------------------------	-----------------	----------------

Sous réserve de modifications.