



## Gaine tressée standard en dévidoir

### • Helagaine HLB

#### Principales caractéristiques

Avec son coefficient d'expansion de 3:1, la gaine tressée en polyester Helagaine HLB proposée en 3 tailles couvre les diamètres de 5 à 54 mm dans une large gamme d'applications. Elle s'adapte aux grandes différences de dimensions telles que les connecteurs ou les prises jack.

La gaine est fournie en longueurs de 10 mètres dans une boîte-dévidoir qui la protège et permet un stockage facile. La gaine peut facilement être extraite du dévidoir.


#### Disponible en noir.

#### Utilisations

Parce qu'Helagaine HLB est fournie en dévidoir très pratique et qu'elle permet de couvrir une large gamme d'applications avec peu de tailles, elle est idéale pour les utilisations professionnelles ou domestiques. Helagaine HLB permet la mise en faisceau et la protection des câbles et offre également une bonne résistance à l'abrasion.



Helagaine HLB : tout est dans le taux d'expansion ! Avec seulement 3 tailles en boîtes distributrices, Helagaine HLB couvre la plupart des diamètres standard.



Helagaine HLB couvre une large gamme d'applications avec uniquement 3 tailles.



**Afin d'éviter l'effilochement, la tresse peut être coupée avec l'outil HSG0 à filament chaud, voir la page 424.**

#### Informations matériau

Matière	<b>Polyester (PET)</b>
Couleur	<b>Noir (BK)</b>
Températures d'utilisation	<b>-50 °C à +150 °C, en pointe +220 °C</b>
Point de fusion	<b>+250 °C</b>



#### Références et informations techniques

Article	Référence	Ø int. D	Ø min. toron	Ø max. toron	Long. du rouleau (m)
170-80150	<b>HLB15</b>	15	5	21	10
170-80250	<b>HLB25</b>	25	10	30	10
170-80350	<b>HLB35</b>	35	18	54	10

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.