

**RIDERSERIES FG
SRC CLIP HM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit

Les relais RIDERSERIES assurent une transmission sans parasite et sans contre-réaction des signaux dans les automatismes industriels.

Compacts, ils se montent rapidement dans les espaces les plus exigus.

- 1 fermeture,
- 1 ou 2 inverseurs
- en option, avec 1 ou 2 inverseurs avec contacts dorés
- en option : bobines AC ou DC
- modules LED enfichables avec fonctions de protection
- Étrier de maintien en plastique
- Socle avec raccordement à ressort / à vis

Informations générales de commande

Type	SRC CLIP HM
Référence	8693370000
Version	RIDERSERIES FG, Clip de maintien
GTIN (EAN)	4032248364817
Cdt.	10 pièce(s)

RIDERSERIES FG
SRC CLIP HM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Poids net	0,4 g
-----------	-------

Températures

Humidité	40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation	Température de fonctionnement , max.	70 °C
Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Température de stockage, max.	85 °C
Température de stockage, min.	-40 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de stockage	-40 °C...85 °C		

Caractéristiques générales

Version	pour relais hauts	Matériau	Métal
Couleur	argent		

Classifications

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

Agréments

Agréments


Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP