

WMT 3,5 (15X5)R

Référence: 0817222


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0817222>

Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, Repérable avec :
Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Type de montage:
Enfilage, Diamètre du câble: 2-3,5 mm, Surface utile: 15 x 5 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 125697
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 550 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	31,4 mm
Largeur (a)	5 mm
Coloris	blanc
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	Polyester
Nombre d'étiquettes	4000
Nombre d'étiquettes par ligne	3

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Généralités

5145384	THERMOMARK-RIBBON 110	Ruban encreur, Longueur: 300000 mm, Largeur: 110 mm, Coloris: noir
---------	-----------------------	--

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques