

**RIDERSERIES RRD  
SRD-I CLIP M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Figure similaire

C'est la solution relais idéale en automatisme pour l'isolation des signaux d'entrée et de sortie. Avec RIDERSERIES il est possible de commuter des charges élevées en toute sécurité.

Les relais courant du marché et les indicateurs à LED sont simplement enfilés et l'étrier de maintien et d'extraction assure la bonne tenue du relais.

**Informations générales de commande**

Type	SRD-I CLIP M
Référence	<a href="#">8869370000</a>
Version	RIDERSERIES RRD, Clip de maintien
GTIN (EAN)	40322486 14707
Cdt.	25 pièce(s)

**Fiche de données**

**RIDERSERIES RRD  
SRD-I CLIP M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions et poids**

Poids net 0,9 g

**Températures**

Humidité	40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation	Température de fonctionnement , max.	70 °C
Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Température de stockage, max.	85 °C
Température de stockage, min.	-40 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de stockage	-40 °C...85 °C		

**Caractéristiques générales**

Matériau Métal Couleur argent

**Coordination de l'isolation**

Degré de protection IP20

**Classifications**

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Téléchargements**

Données techniques [EPLAN, WSCAD](#)